



PM1 CV SMART
700 xz

Dane Techniczne

| | PM1 700 XZ CV SMART |
|--|--|
| WYMARY URZĄDZENIA | 1860 x 1720 x 1800 mm |
| WYSOKOŚĆ STOŁU | 920 mm |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE | 400 V 3 PH+N+G 50 Hz |
| POBÓR MOCY | 3,5 kW |
| ZASILANIE PNEUMATYCZNE | 5 +/- 0,5 bara |
| ZUŻYCIE POWIETRZA | Podczas pracy: 4 l/min, podczas czyszczenia: 50 l/min |
| POMPA | 2 napędy elektryczne |
| RUCH | Po osi X oraz pneumatyczny w górę i w dół |
| ZARZĄDZANIE RUCHEM | Za pomocą oprogramowania Demakgraph |
| PODAWANIE SKŁADNIKÓW | Automatyczne |
| ZBIORNIKI | 21 l. – z systemem ciągłego odpowietrzania |
| SYSTEM ODPOWIETRZANIA | Ciągły |
| ZARZĄDZANIE DOZOWANIEM ŻYWICY | Za pomocą oprogramowania |
| DOZOWANIE | Elektroniczne, wolumetryczne – dozowanie ciągłe podczas ruchu głowic |
| MIESZANIE | Trójstopniowe statyczne mieszadło ze stali nierdzewnej |
| POMPA ODPOWIETRZAJĄCA | 1,5 l. - opatentowana technologia |
| STOSUNEK ŻYWICY I UTWARDZACZA | Zmienny, Domyślnie 1:1 |
| MAKS. PORCJA MIESZANKI | W stosunku 1:1 - 80 ml dla obydwu składników |
| ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ | 3 arkusze/min |
| MAKS. ROZMIAR ARKUSZA (OBSZAR ROBOCZY) | 700 x 500 mm |
| SYSTEM CZYSZCZĄCY | Obwód zamknięty. Rozpuszczalnik w 9-litrowym zbiorniku ze stali nierdzewnej. Pracuje także w przypadku awarii zasilania. |
| USZCZELKI | PTFE Viton lub EPDM lub silikonowe w zależności od rodzaju rozpuszczalnika |

AKCESORIA

1 pojedyncza głowica

4 głowice dozujące (wraz z dyszami) z 4, 6, 8, 12 wylotami

1 przyborek na mieszadła i uszczelki zapasowe

KOMPUTER PC

Oprogramowanie Demakgraph

Funkcja ICS - udostępnianie łącza internetowego dla uzyskania pomocy technicznej on-line

Dystrybutor w Polsce:



SCORPIO Sp. z o.o.
ul. Brukowa 28a, 91-341 Łódź
+48 42 613 50 97
info@scorpio.com.pl
www.scorpio.com.pl



DEMAK AMERICA Inc.

140 Commerce Way - Unit E - Totowa, NJ 07512 (USA)
Phone no. (+1) 973 237.0919 / 973 237.0920
Fax no. (+1) 973 237.0926
<http://www.demakamerica.com>
eMail: demak@demakamerica.com

DEMAK S.r.l.

Strada del Cascinotto, 163 - 10156 Torino (ITALY)
Phone no. (+39) 011 223.98.76
Fax no. (+39) 011 223.98.96
<http://www.demak.it>
eMail: sales@demak.it

DEMAK SOUTH AMERICA Tecnologia Para Resinas Ltda

Avenida Antonio Gazzola, 1001 - Sala 3B, 7º Andar
Bairro Novo Itu - CEP 13301-916 ITU - SP (Brazil)
Phone no. (+55) 11 4013.0335
<http://www.demaksouthamerica.com>
eMail: sales@demaksouthamerica.com